

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-motocyklowy-varta-ytz12s-11ah-210a-p-1764.html>



Akumulator motocyklowy Varta YTZ12S 11Ah 210A

Cena brutto	239,00 zł
Cena netto	194,31 zł
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Varta YTZ12S
Producent	Akumulatory Varta
Opcjonalne zamienniki	TTZ12S

Opis produktu

Nr handlowy:	YTZ12S
Producent:	Varta
Napięcie:	12 V
Pojemność:	11 Ah
Prąd rozruchowy:	210 A (CCA -18°C)
Polaryzacja:	Prawy plus, 0
Końcówki biegunowe	11
Technologia:	Absorbed Glass Mat (AGM)
Wymiary:	150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 110 mm (wysokość)
Waga (z elektrolitem):	3.7 Kg
Dodatkowe informacje:	Bezobsługowy wg. normy EN
Gwarancja:	12 miesięcy

Absorbed Glass Mat (**AGM**) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych, eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach **Yuasa AGM** pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż **akumulatory** konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość baterii AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM, staje się **całkowicie bezobsługowa**. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić **akumulator**.

Zalety:

- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Suchoładowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM