

Link do produktu: <https://sklep.prostowniki-akumulatory.pl/akumulator-yuasa-ttz12s-ytz12s-116ah-210a-p-1418.html>



Akumulator Yuasa TTZ12S YTZ12S 11.6Ah 210A

Cena brutto	479,00 zł
Cena netto	389,43 zł
Średni czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	Yuasa TTZ12S
Producent	Akumulatory Yuasa
Opcjonalne zamienniki	YTZ12S

Opis produktu

Nr handlowy:	TTZ12S
Producent:	Yuasa
Napięcie:	12 V
Pojemność:	11.6 Ah
Prąd rozruchowy:	210 A (CCA -18°C)
Polaryzacja:	Lewy plus, 0
Końcówki biegunowe	11
Technologia:	Absorbed Glass Mat (AGM)
Wymiary:	150 mm (długość), 87 mm (szerokość), 110 mm (wysokość)
Waga (z elektrolitem):	3.7 Kg
Dodatkowe informacje:	Wersja do samodzielnego uruchomienia
Gwarancja:	12 miesięcy

Absorbed Glass Mat (**AGM**) Zaawansowana technologia produkcji baterii stosowana do produkcji baterii bezobsługowych , eliminuje zjawisko ubywania elektrolitu. Bateria napełniona elektrolitem jest szczelnie zamknięta - nie trzeba uzupełniać jej wodą ani mierzyć poziomu elektrolitu.

Dodatek wapnia, w bateriach **Yuasa AGM** pozwala osiągać im trzykrotnie lepsze charakterystyki niż **akumulatory** konwencjonalne na bazie antymonu. Zapewnienie wolniejszej utraty pojemności przez baterie w stanie spoczynku, wymaga zimowego podtrzymania. Aby utrzymać fabryczną świeżość bateria AGM jest transportowana na sucho z dołączonym pojemnikiem elektrolitu. Uruchomienie następuje na krótko przed instalacją akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria AGM , staje się **całkowicie bezobsługowa**. Jest szczelnie zamknięta, kwas zostaje zaabsorbowany przez specjalny separator płyt, nie musimy się martwić o żadne wycieki kwasu, który może uszkodzić **akumulator**.

Zalety:

- Wysokie prądy rozruchowe
- Przystosowany do montażu w różnych pozycjach
- Wydłużony czas użytkowania
- Przystosowany do pracy w niskich temperaturach oraz w różnych pozycjach
- Całkowicie bezobsługowy
- Przystosowany do sezonowego użytkowania
- Nie wymaga specjalnych środków ostrożności podczas obsługi (szczelny)
- Technologia AGM (elektrolit uwięziony w celach)
- Sucholadowany (zestaw sześciu butelek z elektrolitem w zestawie)
- Płyty ze stopem wapnia (Ca)
- Separator w technologii AGM